


ミニクランプレバー MCR, MCF

Mini Clamping Levers MCR, MCF

R&S 指令適合品

位置決め固定をする時に使用するレバーです。
レバーの回し半径を小さくした事で、スペースのない所でもご使用可能になりました。
レバーのカラーは4種類を用意しています。



操作方法

① 軸めがけは行わずに、
レバーを上下に動かして下さい。
(内蔵スプリングが作動されます。)
Lift the handle

② レバーを持ち上げた状態で、
お深Aの位置に回して下さい。
Turn the lifted handle

③ お深Aの位置でレバーを戻します。
スプリングの力で戻り
後はお深Bの位置にロックされます。
The handle is released



- ④ レバー lever : 亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装 Die-cast zinc Painted
ボルト bolt : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
止めネジ end screw : 鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 Steel Black oxide finish
バネ spring : 鋼線SW-C Steel wire

Unit : mm

品番	L	カラー	M	(g)	歯数
MCR-4	10 15 20 25	B(ブラック)	M4 × P0.7	25~32	16
MCR-5	30 35 40 45 50	O(オレンジ)	M5 × P0.8	26~33	
MCR-6		S(シルバー)	M6 × P1.0	32~38	

Unit : mm

品番	カラー	M	(g)	歯数
MCF-4	B(ブラック)	M4 × P0.7	23	16
MCF-5	O(オレンジ)	M5 × P0.8	24	
MCF-6	S(シルバー)	M6 × P1.0	30	

技術資料 P.264参照

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 $\frac{MCR-5 \times 30-B}{\text{品番} \quad L \quad \text{カラー}}$

めねじの場合 $\frac{MCF-6-S}{\text{品番} \quad \text{カラー}}$